

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ENN05007

Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts 150x105x80, gris



### Principales

Gamme de produit	Mureva BOX
Type de produit	Boîtier de distribution
Quantité par emballage	1 pièce

### Complémentaires

Montage	En saillie
Entrée de câble	Passe-câbles
Mode de fixation	Vissé: couvercle
Dimensions intérieures	150 x 105 x 80 mm
Nombre d'entrées de câble	10 (diamètre : 25 mm)
Matière	Polypropylène: couvercle SBS (styrène butadiène styrène): passe-câble
Classe d'isolation électrique	Classe II se conformer à CEI 536
Hauteur	85 mm
Largeur	165 mm
Profondeur	125 mm

### Environnement

Température de fonctionnement	-25...40 °C
Classe IK	IP55 se conformer à CEI 60529
Classe IK	IK07 conforming to EN 50102
Température du fil incandescent	750 °C
Normes	EN 60670 CE

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,2 cm
Largeur de l'emballage 1	8,3 cm
Longueur de l'emballage 1	12 cm
Poids de l'emballage 1	317 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	40 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm

Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	12,225 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	432
Hauteur de l'emballage 3	133 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	156,7 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------