

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ENN05083

## Mureva Box - boîte dérivation - entrées 6x16/20mm -int 105x65x55 ext 116x74x62mm



### Principales

Gamme de produit	Mureva BOX
Type de produit	Boîtier de distribution
Quantité par emballage	5 pièces

### Complémentaires

Montage	En saillie
Entrée de câble	Entrée défonçable
Mode de fixation	À clipser: couvercle
Dimensions intérieures	105 x 65 x 55 mm
Nombre d'entrées de câble	6 xM16/20
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): corps Polypropylène: couvercle
Classe d'isolation électrique	Classe II se conformer à CEI 536
Hauteur	61 mm
Largeur	116 mm
Profondeur	74 mm
Poids du produit	0,08 kg

### Environnement

Température de fonctionnement	-25...40 °C
Classe IK	IP55 conforming to CEI 60529
Classe IK	IK07 conforming to EN 50102
Température du fil incandescent	650 °C
Normes	EN 60670 CE

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,5 cm
Longueur de l'emballage 1	10,5 cm
Poids de l'emballage 1	80 g

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------