

# Fiche produit

## Caractéristiques

# ENN12817

## Multifix, boîte de dérivation multi-supports 175x175x45mm



### Principales

Gamme de produit	Multifix
Gamme	Multifix
Nom du produit	Multifix Plus
Type de produit ou équipement	Boîtier de distribution
Quantité du lot	Lot de 5

### Complémentaires

Mode d'installation	Suspendu
Composition de l'appareil	Capot
Nombre de postes	1 poste
Support de montage	Mur sec
Nuance de la couleur	Bleu (RAL 5015)
Matière	PS (polystyrène)
Largeur	179 mm
Profondeur	45 mm
Profondeur interne	43 mm
Plombage	Sans
Traitement de surface	Non traité

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	19,0 cm
Largeur de l'emballage 1	19,0 cm
Longueur de l'emballage 1	30,0 cm
Poids de l'emballage 1	218,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	19,0 cm
Largeur de l'emballage 2	19,0 cm
Longueur de l'emballage 2	30,0 cm
Poids de l'emballage 2	1,09 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------