

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ENN41320

Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - Ø20 mm



### Principales

Gamme de produit	Mureva TUBE
Type de produit	Manchon
Couleur	Grey (RAL 7035)
Quantité par emballage	100 pièces

### Complémentaires

Destination du produit	Conduit Mureva Tube
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Polypropylène
Résistance à l'écrasement	750 N/m
Section nominale	74 mm <sup>2</sup>
Diamètre intérieur	16,8 mm
Diamètre extérieur	20 mm
Poids	0,005 kg

### Environnement

Température de fonctionnement	-5...60 °C
Labels qualité	NF
Normes	EN 61386-21 : 2004 EN 50086-2-1
Classe IP	IP41
Classe IK	IK08

### Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	4 g
Hauteur de l'emballage 1	13,5 cm
Largeur de l'emballage 1	16,5 cm
Longueur de l'emballage 1	24 cm

## Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Contractual warranty

Garantie	18 mois
----------	---------