

Fiche produit

Caractéristiques

ENN41325

Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - Ø25 mm



Principales

Product range	Mureva TUBE
Product type	Manchon
Colour	Grey (RAL 7035)
Quantity per package	50 pièces

Complémentaires

Destination du produit	Conduit Mureva Tube
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matériau	Polypropylène
Résistance à l'écrasement	750 N/m
Section nominale	119 mm ²
Diamètre intérieur	21,3 mm
Diamètre extérieur	25 mm
Poids du produit	0,007 kg

Environnement

Operating temperature	-5...60 °C
Labels qualité	NF
Normes	EN 61386-21 : 2004 EN 50086-2-1
IP-Class	IP41
IK-Class	IK08

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	6 g
Hauteur de l'emballage 1	13,5 cm
Largeur de l'emballage 1	16,5 cm
Longueur de l'emballage 1	24 cm

Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------