

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ENN42320

Mureva, équerre pour tube 3321 - Gris - Ø20 mm



### Principales

Range of product	Mureva
Type de produit ou équipement	Coude
Colour	Grey (RAL 7035)
Quantity per package	50 pièces

### Complémentaires

Catégorie d'accessoire	Accessoire d'installation
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matériau	PVC (chlorure de polyvinyle)
Résistance à l'écrasement	750 N/m
Section nominale	74 mm <sup>2</sup>
Diamètre intérieur	16,8 mm
Diamètre extérieur	20 mm
Poids du produit	0,015 kg

### Environnement

Operating temperature	-5...60 °C
Labels qualité	NF
Normes	EN 61386-21 : 2004 EN 50086-2-1
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
IP-Class	IP40
IK-Class	IK07

### Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	15 g
Hauteur de l'emballage 1	13,5 cm
Largeur de l'emballage 1	16,5 cm
Longueur de l'emballage 1	24 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	50
Poids de l'emballage 2	791 g
Hauteur de l'emballage 2	13,5 cm
Largeur de l'emballage 2	16,5 cm
Longueur de l'emballage 2	24 cm
Type d'emballage 3	PAL

Nb produits dans l'emballage 3	17500
Poids de l'emballage 3	318,2 kg
Hauteur de l'emballage 3	194 cm
Largeur de l'emballage 3	100 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

## Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------