

Fiche produit

Caractéristiques

ENN47930

Mureva FIX, instacables pour conduits Ø16-32 mm, gris



Principales

Range of product	Mureva
Type de produit ou équipement	Clip de tube
Colour	Gris (RAL 7035)
Quantity per package	100 pièces

Complémentaires

Catégorie d'accessoire	Accessoire d'installation
Conditions d'utilisation	Intérieur
Diamètre du tube	16...32 mm
Matériau	PA (polyamide) 6/6
Mode de fixation	Par cheville Murafix Avec vis
Poids du produit	0,003 kg

Environnement

Operating temperature	-40...85 °C
-----------------------	-------------

Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	0,003 kg
Hauteur de l'emballage 1	90,000 mm
Largeur de l'emballage 1	155,000 mm
Longueur de l'emballage 1	225,000 mm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
