

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ENN47933

Mureva FIX - Instacables pour conduits Ø16-32 mm - Gris - avec Cheville filetée



### Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Clip de tube
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	100 pièces

### Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Conditions d'utilisation	Intérieur
Diamètre du tube	16...32 mm
Type de filetage	M8
Matière	PE (polyéthylène)
Mode de fixation	Par cheville Murafix Par vis
Poids du produit	0,005 kg

### Environnement

Température de fonctionnement	-10...60 °C
-------------------------------	-------------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,500 cm
Largeur de l'emballage 1	1,500 cm
Longueur de l'emballage 1	15,000 cm
Poids de l'emballage 1	3,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	8,500 cm
Largeur de l'emballage 2	15,500 cm
Longueur de l'emballage 2	22,500 cm
Poids de l'emballage 2	493,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	1000
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	5,300 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------