

Fiche produit

Caractéristiques

ENN47933

Mureva FIX - Instacables pour conduits Ø16-32 mm - Gris - avec Cheville filetée



Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Clip de tube
Couleur	Grey (RAL 7035)
Quantité par emballage	100 pièces

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Conditions d'utilisation	Intérieur
Diamètre du tube	16...32 mm
Type de filetage	M8
Matière	PE (polyéthylène)
Mode de fixation	Par cheville Murafix Avec vis
Poids	0,005 kg




Environnement

Température de fonctionnement	-10...60 °C
-------------------------------	-------------

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	4,88 g
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	16 cm
Longueur de l'emballage 1	23 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Régulation RoHS Chine

 [Déclaration RoHS Pour La Chine](#)

Profil environnemental

 [Profil Environnemental Du Produit](#)

Contractual warranty

Garantie

18 mois
