

Fiche produit

Caractéristiques

ENN47935

Mureva FIX, instacables pour conduits Ø16-32 mm, noir



Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Support de conduit
Couleur	Noir (RAL 9005)
Quantité par emballage	100 pièces

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Conditions d'utilisation	À l'extérieur
Diamètre du tube	16...32 mm
Matière	PA (polyamide 12)
Mode de fixation	Par vis Par cheville Murafix
Poids du produit	0,004 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-40...85 °C
-------------------------------	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,0 cm
Largeur de l'emballage 1	22,5 cm
Longueur de l'emballage 1	15,5 cm
Poids de l'emballage 1	3,75 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	9,0 cm
Largeur de l'emballage 2	22,5 cm
Longueur de l'emballage 2	15,5 cm
Poids de l'emballage 2	375,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------