

Fiche produit

Caractéristiques

ENN47963

Mureva FIX - Instacables pour conduits Ø40-63 mm - Blanc - avec Cheville filetée



Principales

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Gamme de produit | Mureva |
| Type de produit ou équipement | Support de conduit |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Quantité par emballage | 100 pièces |

Complémentaires

| | |
|--|---------------------------------|
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation |
| Conditions d'utilisation | Intérieur |
| Diamètre du tube | 40...63 mm |
| Type de filetage | M8 |
| Matière | PA (polyamide) 6/6 |
| Mode de fixation | Par cheville Murafix Par vis |
| Poids du produit | 0,008 kg |

Environnement

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement | -40...85 °C |
|-------------------------------|-------------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 35,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 15,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 15,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 8,0 g |
| Type d'emballage 2 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 100 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 35,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 15,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 15,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 800,0 g |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|