

Fiche produit

Caractéristiques

ENN48934

Mureva FIX - Cheville filetée - perçage 8mm - Gris



Principales

Gamme de produit	Mureva FIX
Type de produit	Cheville Murafix
Equipement inclus	Outil de positionnement
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	100 pièces

Complémentaires

Type de filetage	M8
Support de montage	Béton
Matière	PA (polyamide) 6/6
Diamètre de la vis	7 mm
Longueur	1,5 mm
Poids du produit	0,002 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,8 cm
Largeur de l'emballage 1	0,8 cm
Longueur de l'emballage 1	5 cm
Poids de l'emballage 1	2 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	8 cm
Largeur de l'emballage 2	9,5 cm
Longueur de l'emballage 2	12,5 cm
Poids de l'emballage 2	160 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	2000
Hauteur de l'emballage 3	21 cm
Largeur de l'emballage 3	33 cm
Longueur de l'emballage 3	42,5 cm
Poids de l'emballage 3	3,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------