



Κύριος

Αισθητική	System Design
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Μπουτόν
Τύπος διαύλου	KNX
Χρώμα	Ανθρακί

Συμπληρωματικός

Τύπος ελέγχου	Touch type Touchless
Τύπος αισθητήρα	Temperature
Στήριξη συσκευής	Χωνευτό
Αριθμός πλήκτρων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	4
Διαθέσιμη λειτουργία	Pulse edges trigger 1-, 2-, 4- or 8-bit telegrams Ρύθμιση express: Ανακαλεί έναν προκαθορισμένο προγραμματισμό Διακόπτης με 1 ως 4 μπουτόν λειτουργίας Νυχτερινή λειτουργία: τα LEDs ανάβουν με μειωμένη ένταση Προγραμματιζόμενο με ETS4 και υψηλότερο Pulse edges with 2-byte telegrams Με απεικόνιση κατάσταση Ρολά (μονά/διπλά) Σύμβολα οπίσθιου φωτισμού Απενεργοποίηση λειτουργιών Απόσυρση σεναρίου Κατάσταση και φωτεινότητα των οθονών ενδείξεων 8-bit linear regulator Switching, toggling, dimming (single/dual-surface) Προστασία αποσυναρμολόγησης με εξαρτήματα Προηγμένη ρύθμιση: εξατομικευμένη παραμετροποίηση Αποθήκευση σεναρίου Proximity function
Τοπική σηματοδότηση	1 LED ανά κανάλι (λευκό/πράσινο)
Σήμανση	Με σύμβολα
Υλικό	Πλαστικό
Χρώμα	Ανθρακί
Κατεργασία επιφάνειας	Με βερνίκι
Πλάτος	71 mm
Ύψος	71 mm

Περιβάλλον

Βαθμός προστασίας IP	IP20
----------------------	------

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	100,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	18,5 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,405 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.