

NSYPLM3025TG

Thalassa PLM επίτοιχο πολυεστερικό ερμάριο
μονομπλόκ IP66 Y308xΠ255xB160mm



Κύριος

Σειρά	Thalassa
Όνομα προϊόντος	Thalassa PLM
Σύντομο όνομα συσκευής	PLM
Enclosure type	Πολλαπλών χρήσεων
Category	Συμπαγής πίνακας
Nominal height	308 mm
Nominal width	255 mm
Nominal depth	160 mm
Τοποθέτηση πίνακα	Επίτοιχη τοποθέτηση
Σύνθεση συσκευής	1 σώμα 1 πόρτα 1 κλειδαριά
Τύπος πόρτας	Διαφανής
Τύπος κλειδαριάς	Κλειδαριά με διπλή μπάρα 3 mm

Συμπληρωματικός

Αριθμός κλειδαριών	1
Περιγραφή πλάτης στήριξης	Χωρίς βάση στήριξης
Προσβασιμότητα για χειρισμό	Πρόσοψη
Αφαιρούμενα τμήματα	Πόρτα με μεντεσέδες
Υλικό	Σώμα: πολυεστέρας ενισχυμένος με υαλοβάμβακα Πόρτα: tempered glass
Χρώμα	Γκρι (RAL 7035)
Πρότυπα	IEC 62208 NEMA κατηγορία 4X NEMA κατηγορία 13
Πιστοποιήσεις προϊόντος	UL
Κατηγορία ηλεκτρικής μόνωσης	Κατηγορία II

Περιβάλλον





Βαθμός προστασίας IP	IP βαθμός προστασίας 2IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520
Βαθμός προστασίας IK	IK08 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
Αντοχή σε πυρκαγιά	960 °C συμμόρφωση με IEC 62208
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-40...80 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,000 cm
Package 1 Width	26,000 cm
Package 1 Length	33,000 cm
Package 1 Weight	3,340 kg
Unit Type of Package 2	PAM

Number of Units in Package 2	90
Package 2 Height	148,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	314,000 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης