

NSYPLSC3654AG

Spacial PLS - βιομηχανικό κουτί - αδιάφανο κάλυμμα - 36x54x23cm



Κύριος

Σειρά	Thalassa
Όνομα προϊόντος	Thalassa PLS
Σύντομο όνομα συσκευής	PLS
Enclosure type	Πολλαπλών χρήσεων
Category	Κουτί μόνωσης
Nominal height	360 mm
Nominal width	540 mm
Nominal depth	230 mm
Τοποθέτηση πίνακα	Επίτοιχη τοποθέτηση
Σύνθεση συσκευής	1 κάλυμμα: στον πίνακα 1 πίσω τμήμα: στον πίνακα βίδες κλειδαριάς
Τύπος σώματος	Ένα τμήμα
Τύπος μπροστινού καλύμματος	High plain cover
Τύπος κλειδαριάς	Βίδα

Συμπληρωματικός

Αφαιρούμενα τμήματα	Κάλυμμα βίδα κλειδώματος
Υλικό	Κάλυμμα: πολυανθρακικό Πίσω: πολυεστέρας ενισχυμένος με υαλοβάμβακα
Χρώμα	Σώμα: γκρι (RAL 7035)
Πρότυπα	NEMA 4X NEMA κατηγορία 13 IEC 62208
Πιστοποιήσεις προϊόντος	UL

Περιβάλλον

Κατηγορία ηλεκτρικής μόνωσης	Κατηγορία II
Βαθμός προστασίας IP	IP βαθμός προστασίας 2IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520
Βαθμός προστασίας IK	IK09 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
Αντοχή σε πυρκαγιά	960 °C συμμόρφωση με IEC 62208
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-30...70 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,000 cm
Package 1 Width	55,000 cm
Package 1 Length	38,000 cm
Package 1 Weight	4,102 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	183,000 cm

Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	198,000 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης