



Κύριος

Σειρά	Νέα Unica
Εφαρμογή συσκευής	Τοποθέτηση
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Πλαίσιο
Αισθητική	Unica Studio
Αριθμός πλήκτρων	1 θέσης
Θέση εγκατάστασης	Οριζόντια
Τύπος πλαισίου	Μονό
Αριθμός στοιχείων	1 στοιχείο
Τρόπος στήριξης	Κουμπωτά
Χρώμα	Λευκό (RAL 9003)

Συμπληρωματικός

Υλικό	Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο: πλαίσιο
Φινίρισμα επιφάνειας	Glossy
Πρότυπα	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Πλάτος	120 mm
Ύψος	85 mm
Βάθος	10 mm
Βάρος προϊόντος	0,021 kg
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξειδίο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο

Περιβάλλον

Βαθμός προστασίας IK	IK04
Βαθμός προστασίας IP	IP21D

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,9 cm
Package 1 Width	12 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	22 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	12,5 cm
Package 2 Width	18 cm

Package 2 Length	26 cm
Package 2 Weight	607 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	5,62 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh	Δήλωση REACh
REACh free of SVHC	Yes
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE) Δήλωση RoHS EE
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης