

Product data sheet

Characteristics

PRA16318

Pragma αδιάφανη πόρτα 3 σειρών 18 στοιχείων



Κύριος

Σειρά	Pragma
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Πόρτα
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος	Εξαρτήματα πίνακα

Συμπληρωματικός

Τοποθέτηση πίνακα	Επίτοιχο Χωνευτό
Νούμερο κλειδιού	Αριθμός προς δήλωση
Τύπος μπροστινού καλύμματος	Αδιαφανής
Πλευρά ανοίγματος πόρτας	Δεξιά ή αριστερά
Αριθμός οριζόντιων σειρών	3
Αποστάσεις 9 mm	36
Αριθμός στοιχείων 18mm ανά σειρά	18
Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm	54
Installation description	Επίτοιχος Χωνευτή στήριξη
Υλικό πίνακα	Υλικό πίνακα 1τεχνοπλαστικό
Πλάτος	426 mm
Ύψος	600 mm
Βάθος	20 mm
Χρώμα	Χρώμα 2λευκό (RAL 9016)

Περιβάλλον

Αντοχή σε πυρκαγιά	Αντοχή σε πυρκαγιά 3750 °C
Βαθμός προστασίας IP	IP40
Βαθμός προστασίας IK	IK βαθμός προστασίας 4IK09
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25...60 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	51,0 cm
Package 1 Length	67,0 cm
Package 1 Weight	1,35 kg

Unit Type of Package 2	X12
Number of Units in Package 2	47
Package 2 Height	120,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	80,0 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου	Προϊόν χωρίς αλογόνο

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------