

XVUC24

Harmony XVU φανός σήμανσης Ø 60
συνεχούς φωτισμού LED 24V IP65 - Κόκκινο



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Harmony XVU
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Φανός ράγας
Τύπος φάρου ή πάνελ ενδείξεων	Μονάδα LED
Διάμετρος στήριξης	60 mm
Ονομασία εξαρτήματος	XVU
Πηγή φωτεινότητας	LED, κόκκινο
Εφαρμογή συσκευής	Μηχανή συσκευασίας Αυτοκινούμενα Εργαλειομηχανές

Συμπληρωματικός

Τύπος σηματοδότησης	IEC 55011
Τρόπος συναρμολόγησης	Έως 4 μονάδες με βομβητή Συναρμολόγηση από πελάτη, έως 5 μονάδων
Υλικό	PC (πολυανθρακικό) V-2 ανθεκτικό σε φωτιά συμμόρφωση με UL 94 PC (πολυανθρακικό) V-0 ανθεκτικό σε φωτιά συμμόρφωση με UL 94
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας	24 V 220 V
Μέγιστη απαγωγή ισχύος σε W	2 W
Κατανάλωση ρεύματος	<= 40 mA
Τύπος σηματοδότησης	Σταθερή
Μήκος	50 mm
Βάρος προϊόντος	0,064 kg

Περιβάλλον

Πιστοποιήσεις προϊόντος	CE[RETURN]CSA[RETURN]UL
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...70 °C
Βαθμός προστασίας IP	IP65
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-25...50 °C
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	2 gn

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9 cm
Package 1 Width	13,3 cm
Package 1 Length	9,1 cm
Package 1 Weight	145 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm

Package 2 Weight	4,228 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	70 cm
Package 3 Weight	35,84 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής