



Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Termék neve	Acti9 iCTK
Termék vagy alkatrész típusa	Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve	iCTK
Készülék alkalmazás	Motor-fűtés-világítás
Poles	1P
Le névleges üzemi áram	25 A AC-7B 8,5 A AC-8a
Pólus érintkező összetétel	1 NO
Hálózat típusa	AC
Vezérlő típusa	Távírányítás
Vezérlőkör feszültség	230...240 V AC 50 Hz

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	250 V AC 50 Hz
Maximális teljesítmény	1,2 W -250 V AC
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Vezérlőjel típusa	Fenntartó
Kapcsolási frekvencia	100 kapcsolás naponta
Helyi jelzés	Művelet jelző
Tartási fogyasztás VA	2,7 VA
Bekapcsolási teljesítmény VA-ben	9,2 VA
Szerelési mód	Klipszes
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	2
Magasság	81 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	60 mm
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	1000000 ciklus
Elektromos élettartam	80000 Ciklus IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7B 25000 Ciklus IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-8a 30000 Ciklus IEC/EN 61095 50 Hz category B 80000 Ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-1 30000 Ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-3e 30000 Ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-5B 30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-6a
Csatlakozás típusa	Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm ² merev Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1...4 mm ² rugalmas Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5...6 mm ² merev Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5...2,5 mm ² merev Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5...2,5 mm ² rugalmas
Meghúzási nyomaték	Vezérlő áramkör: 0,8 N.m Betápláló áramkör: 0,8 N.m
Termék kompatibilitása	Nincs segédlet
Kompatibilitási kód	ICT
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Környezet

Szabványok	IEC/EN 61095
Zajszint	30 dB
Hővesztesség	0,9 W -50/60 Hz
IP védettségi szint	IP20
Szennyezettségi fok	2
Tropikalizáció	2 megfelel EN 60947-5 2 megfelel EN 61095 2 megfelel IEC 1131
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működési magasság	2000 m
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,000 cm
1. csomag szélessége	7,000 cm
1. csomag hossza	8,500 cm
1. csomag súlya	109,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	8,000 cm
2. csomag szélessége	9,000 cm
2. csomag hossza	22,500 cm
2. csomag súlya	1,374 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	96
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	11,415 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre