



Fő jellemzők

Termékválaszték	Advantys Telefast ABE7
Termék vagy alkatrész típusa	Dugaszolható relé
Vezérlőáramkör típusa	DC
Minimum ordered quantity	4 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Szélesség osztás méret	5 mm
Termék kompatibilitása	ABE7R16T111 ABE7R16M111 ABE7P16M111 ABE7P16T111
[Uc] vezérlőáramkör feszültsége	24 V
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	6 A
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO
Küszöb kioldási feszültség	16,8 V -40 °C
Kioldási feszültség	2 V -20 °C
Kioldási áram	0,5 mA -20 °C
Maximum power dissipation per pole	0,17 W
Kapcsolt biztosíték méretezés	1 A, gyors olvadóbiztosító
Maximális kapcsolási feszültség	250 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-5-1/1991 30 V DC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Elektromos élettartam	500000 Ciklus, maximális kapcsolóáram: 2000 mA -230 V AC-12 500000 Ciklus, maximális kapcsolóáram: 3000 mA -24 V DC-12 500000 Ciklus, maximális kapcsolóáram: 400 mA -230 V AC-15: B300 500000 ciklus, maximális kapcsolóáram: 500 mA -24 V DC-14 10 ms
Minimális kapcsolóáram	100 mA ->= 5 V
Üzemelési ráta Hz-ben	20 Hz nincs terhelés 0,1 Hz Inc-nél
Mechanikai tartósság	20000000 ciklus
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
Nettó súly	0,005 kg

Környezet

Maximális ellenállás mikromegszakításokkal szemben	1 ms
Dielektromos szilárdság	4000 V megfelel IEC 60947-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	0,8 cm
1. csomag szélessége	2,4 cm
1. csomag hossza	15 cm

1. csomag súlya	5 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2.csomag magassága	0,8 cm
2. csomag szélessége	2,4 cm
2. csomag hossza	15 cm
2. csomag súlya	29 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	200
3.csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	15 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	1,65 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------