



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Beépített készülék	Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT250 - vezérlés: központi vezérlő - vízszintes beszerelés Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT400 - vezérlés: központi vezérlő - vízszintes beszerelés Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT630 - vezérlés: központi vezérlő - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása	2 x 3P: rögzített, 2 TL között ISFT250 vízszintes beszerelés 2 x 3P: rögzített, 2 TL között ISFT400 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között ISFT630 vízszintes beszerelés
Függőleges modulok száma [50 mm]	9 modul(ok): ISFT250, közvetlen in 650 mm Szélesmező 9 modul(ok): ISFT400, közvetlen in 650 mm Szélesmező 10 modul(ok): ISFT630, közvetlen in 650 mm Szélesmező
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	600 mm
Magasság	206 mm
Mélység	363 mm
Nettó súly	3,1 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Fupact ISFT250 rögzített, 2 TL között központi vezérlő vízszintes 3P 2 közvetlen 9 137,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Fupact ISFT400 rögzített, 2 TL között központi vezérlő vízszintes 3P 2 közvetlen 9 137,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Fupact ISFT630 rögzített, 2 TL között központi vezérlő vízszintes 3P 1 közvetlen 10 162,5 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	21,5 cm
1. csomag hossza	58,0 cm
1. csomag súlya	3,46 kg

2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	3
2.csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	11,048 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék