



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Roof top controller
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Készülék alkalmazás	24V fan coil
Szekrény típusa	Fém szekrény
Installation description	Mező - szélesség 650 mm, mélység 600 mm
Szabványok	IEC 61439-1 for enclosure IEC 61439-2 for enclosure
Termékbizonyítvány	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Hőkezelt acél
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Textured Matt
Szín	Fehér (RAL 9003)
Speciális színopciók	Igen
Szélesség	650 mm
Mélység	600 mm
Nettó súly	4,3 kg
Mennyiség készletenként	1 darab

Környezet

IP védettségi szint	IP55 for enclosure
IK védelmi fokozat	IK10

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	62,0 cm
1. csomag hossza	67,5 cm
1. csomag súlya	4,247 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	40
2. csomag magassága	91,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	181,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen