



Fő jellemzők

Esztétikai név	M-Star M-Plan System M M-Smart M-Plan glass M-Arc M-Elegance
Termék vagy alkatrész típusa	Nyomógomb
Busz típusa	KNX
Fő színárnyalat	Aktív fehér

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő típusa	Forgató és nyomógomb Touchless
Érzékelő típusa	Hőmérséklet
Készülék felszerelése	Süllyesztett
A FUNKCIÓ gombok száma	4
Rendelkezésre álló funkció	Pulse edges, 2-byte telegram Gyorsbeállítás: előre beállított konfiguráció előhívása Pt100 relé Éjszakai mód: csökkentett LED fényerő ETS4 vagy újabb verzióval programozható PWM Kapcsolóval BMS csatlakozási felület/átjáró Háttérszimbólumok Funkciótiltás Jelenet mentés Státuszjelzés fényereje és viselkedése 8 bites lineáris szabályozó Bekapcsolási viselkedés Lopásvédelem kiegészítővel Haladó beállítás: egyéni konfiguráció Menetrend készítés Közelítés érzékelés: a kijelzőhöz, és az indítási képernyőhöz
Helyi jelzés	1 LED bemenetenként (fehér/piros)
Jelölés	Szimbólumokkal
Anyag	Műanyag
Színárnyalat	Aktív fehér
Felületkezelési mód	Lakkozott
Szélesség	55 mm
Magasság	55 mm

Környezet

IP védettség fok	IP20
------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,400 cm
1. csomag szélessége	7,600 cm
1. csomag hossza	7,700 cm
1. csomag súlya	98,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	19,500 cm
2. csomag szélessége	30,900 cm
2. csomag hossza	40,700 cm
2. csomag súlya	5,344 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.