



### Fő jellemzők

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Termékválaszték              | Easy Modicon M200                           |
| Termék vagy alkatrész típusa | Digital input and transistor sink cartridge |
| Termék kompatibilitása       | Easy Modicon M200                           |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                   |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diszkrét bemeneti szám                            | 2, type 1 megfelel IEC 61131-2 : 2003                                                                              |
| Diszkrét bemeneti feszültség                      | 24 V                                                                                                               |
| Diszkrét bemeneti feszültség típusa               | DC                                                                                                                 |
| Diszkrét bemeneti áram                            | 5 mA esetén bemenet                                                                                                |
| Diszkrét bemeneti logika                          | Nyelő vagy forrás (pozitív/negatív)                                                                                |
| Konfigurálható szűrési idő                        | 4 ms esetén bemenet                                                                                                |
| Diszkrét kimenet típusa                           | Tranzisztor                                                                                                        |
| Diszkrét kimeneti szám                            | 2 transistor sink                                                                                                  |
| Diszkrét kimeneti feszültség                      | 24 V DC                                                                                                            |
| Diszkrét kimeneti áram                            | 0.5 A                                                                                                              |
| Közös kimenetenkénti áram                         | 1 A -COM 0                                                                                                         |
| Kimeneti frekvencia (fő áramkörre szinkronizálva) | 0,1 kHz -Q0...Q1 csatlakozó                                                                                        |
| Szivárgási áram                                   | 0,1 mA esetén tranzisztorkimenet                                                                                   |
| Feszültségledobás                                 | <1 V                                                                                                               |
| Feszültségállapot 0 garantálva                    | <= 5 V esetén bemenet                                                                                              |
| Áramerősség garantált 0 állapot                   | <= 1.5 mA (bemenet)                                                                                                |
| Feszültségállapot 1 garantálva                    | >= 15 V esetén bemenet                                                                                             |
| Áramerősség garantált 1 állapot                   | >= 2.5 mA (bemenet)                                                                                                |
| Villamos csatlakozás                              | 7 x 1.5 x 4 mm <sup>2</sup> egyrétegű csavaros szírtókapcsok mellett pitch 3.5 mm beállítás bemenetekhez és táphoz |
| Maximum cable distance between devices            | Twisted unshielded pairs cable: <50 m esetén bemenet<br>Twisted unshielded pairs cable: <150 m esetén 1. kimenet   |
| Szigetelés                                        | Bemenet és belső logikai hálózat között<br>Kimenet és belső logikai hálózat között                                 |
| Helyi jelzés                                      | Tápfeszültség az I/O alap felől (PWR): 1 LED (zöld)                                                                |
| Magasság                                          | 41 mm                                                                                                              |
| Mélység                                           | 15 mm                                                                                                              |
| Szélesség                                         | 35 mm                                                                                                              |
| Nettó súly                                        | 0,023 kg                                                                                                           |
| Bemeneti impedancia                               | 4.7 kOhm                                                                                                           |

### Környezet

|         |    |
|---------|----|
| Jelölés | CE |
|---------|----|

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 5,500 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 6,500 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 9,000 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 43,000 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 32        |
| 2. csomag magassága                  | 15,000 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 1,615 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 512       |
| 3. csomag magassága                  | 75,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 80,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 60,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 33,840 kg |