

DF2BA0200

Olvadóbiztosíték 8,5x31,5AM 2A



Fő jellemzők

Termékválaszték	TeSys biztosítóbetétes megszakítókapcsoló
Termék vagy alkatrész típusa	Olvadóbiztosító betét
Készülék rövid neve	DF22
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC
Olvadóbiztosító méret	8,5 x 31,5 mm
Biztosíték típusa	NFC
Mennyiség készletenként	10 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Névleges áramerősség	2 A 400 V
Olvadóbiztosító görbe	AM
Nettó súly	0,01 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,1 cm
1. csomag szélessége	4,6 cm
1. csomag hossza	7,0 cm
1. csomag súlya	4,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	1,1 cm
2. csomag szélessége	4,6 cm
2. csomag hossza	7,0 cm
2. csomag súlya	44,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	1000
3. csomag magassága	15,0 cm
3. csomag szélessége	15,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	4,649 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen

Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen
Garancia	
Garancia	18 months