



#### Fő jellemzők

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Termékválaszték              | TeSys biztosítóbetétes megszakítókapcsoló |
| Termék vagy alkatrész típusa | Olvadóbiztosító betét                     |
| Készülék rövid neve          | DF22                                      |
| Ue névleges üzemi feszültség | 500 V AC                                  |
| Olvadóbiztosító méret        | 10 x 38 mm                                |
| Biztosíték típusa            | NFC                                       |
| Mennyiség készletenként      | 10 darabos készlet                        |

#### Kiegészítő jellemzők

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Névleges áramerősség  | 10 A 500 V |
| Olvadóbiztosító görbe | AM         |
| Nettó súly            | 0,01 kg    |

#### Csomagolási egység

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1       |
| 1. csomag magassága                 | 1,3 cm  |
| 1. csomag szélessége                | 4,0 cm  |
| 1. csomag hossza                    | 11,0 cm |
| 1. csomag súlya                     | 7,0 g   |
| 2. csomag-csomagolási egység típusa | BB1     |
| Egységek száma 2. csomagban         | 10      |
| 2. csomag magassága                 | 1,3 cm  |
| 2. csomag szélessége                | 4,0 cm  |
| 2. csomag hossza                    | 11,0 cm |
| 2. csomag súlya                     | 77,0 g  |
| 3. csomag-csomagolási egység típusa | S01     |
| Egységek száma 3. csomagban         | 720     |
| 3. csomag magassága                 | 15,0 cm |
| 3. csomag szélessége                | 15,0 cm |
| 3. csomag hossza                    | 40,0 cm |
| 3. csomag súlya                     | 5,79 kg |

#### Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| REACH rendelet                                                 | REACH Nyilatkozat              |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                           |
| EU RoHS irányelv                                               | Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen                           |
| Higanymentes                                                   | Igen                           |

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                           |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                                            |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| PVC-mentes                    | Igen                                                                                                                                                              |
| <b>Garancia</b>               |                                                                                                                                                                   |
| Garancia                      | 18 months                                                                                                                                                         |