

DF2FGN160

Késes olvadóbiztosító betét 160A GG



Fő jellemzők

Termékválaszték	DF6
Termékcsalád	Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa	Biztosítóaljzat
Készülék rövid neve	kiolvadt olvadóbiztosító betét jelző
Készülék alkalmazás	Védelem
Ue névleges üzemi feszültség	500 V AC
Olvadóbiztosító méret	NH00
Biztosíték típusa	DIN

Kiegészítő jellemzők

Névleges áramerősség	160 A
Olvadóbiztosító görbe	GG
Mennyiség készletenként	10 darabos készlet
Nettó súly	0,16 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,6 cm
1. csomag szélessége	6,9 cm
1. csomag hossza	9,7 cm
1. csomag súlya	190,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	3
2. csomag magassága	7,0 cm
2. csomag szélessége	8,8 cm
2. csomag hossza	9,8 cm
2. csomag súlya	598,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	45
3. csomag magassága	15,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	9,286 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------