



Fő jellemzők

Range of product	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Konfigurálható biztonsági vezérlő
Colour	Fekete (RAL 9005)
Quantity per package	100 darab

Kiegészítő jellemzők

Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
A használat feltétele	Kültér
Csőátmérő	40...63 mm
Anyag	PA (poliamid) 12 Rislan®
Rögzítési mód	Csavarral Murafix dugós csatlakozóval
Nettó súly	0,007 kg

Környezet

Operating temperature	-40...85 °C
-----------------------	-------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	15 cm
1. csomag szélessége	14,5 cm
1. csomag hossza	35 cm
1. csomag súlya	7 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat

RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia	
Garancia	18 months