



Fő jellemzők

Termékválaszték	Ultra
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozásfedő elem homlokaphoz
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként	10 darabos készlet
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Kiegészítő jellemzők

Csatormázási méret	101 x 50 mm 101 x 34 mm
Csővezeték anyag	Műanyag
Rögzítési mód	Furatokba csatlakoztatható
Anyag	PC/ABS
Hosszúság	32 mm
Magasság	104 mm
Szélesség	52 mm

Környezet

Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	0,500 cm
1. csomag szélessége	3,500 cm
1. csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	14,300 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,000 cm
2. csomag szélessége	11,000 cm
2. csomag hossza	13,500 cm
2. csomag súlya	187,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	360
3. csomag magassága	30,000 cm

3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	7,293 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------