



Fő jellemzők

Termékválaszték	Ultra
Termék vagy alkatrész típusa	Adapterek összekötő sín rendszerekhez
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Tartozék	2 csavar
Mennyiség készletenként	5 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Sorolás száma	1-es sorolás
Modulok száma	2 modul
Szerelési hely	75 mm csatornarendszer
Termék rendeltetési helye	Vezetékes eszköz c/c 60 mm
Rögzítési mód	Furatokba csatlakoztatható
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Hosszúság	112 mm
Magasság	88 mm
Szélesség	17 mm

Környezet

Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP40

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,000 cm
1. csomag szélessége	9,000 cm
1. csomag hossza	11,500 cm
1. csomag súlya	23,600 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	9,000 cm
2. csomag szélessége	11,000 cm
2. csomag hossza	13,500 cm
2. csomag súlya	170,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	180

3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	6,646 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------