



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék vagy alkatrész típusa	Mini csatorna
Készülék alkalmazás	Kábel elosztása
Mennyiség készletenként	224 m

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Műanyag
Rekeszfelosztás	1 rekesz
Csatormázási méret	12 x 12 mm
Rögzítési mód	Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm Tápkábel: rácsavarozás
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	12 mm
Szélesség	12 mm

Környezet

IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C
Terméktanúsítványok	low voltage directive 73/23/EEC
Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------