

ETK15150

ULTRA Szerelvényezhető csatorna, 151x50 mm, 120-as fedéllel



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék vagy alkatrész típusa	Telepítési csatorna
Készülék alkalmazás	Kábel elosztása
Mennyiség készletenként	8 darab
A csomagolás típusa	Védőfólia

Kiegészítő jellemzők

Rekeszfelosztás	1 rekesz
Csatormázási méret	151 x 50 mm
Készülék összetétele	Elülső ajtó Csővezeték
Csővezeték anyag	Műanyag
Előlapp nyitó oldal	75 mm
Rögzítési mód	Rácsavarozás Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	151 mm
Szélesség	50 mm

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C
IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07
Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,0 cm
1. csomag szélessége	15,0 cm
1. csomag hossza	200,0 cm
1. csomag súlya	3,661 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	12,0 cm
2. csomag szélessége	18,5 cm

2. csomag hossza	200,0 cm
2. csomag súlya	14,644 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------