



Fő jellemzők

Termékválaszték	Ultra
Termék vagy alkatrész típusa	Mellső burkolat
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként	8 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Csatormázási méret	151 x 50 mm
Csővezeték anyag	Műanyag
Rögzítési mód	Furatokba csatlakoztatható
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	119 mm
Szélesség	9 mm

Környezet

Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	0,93 cm
1. csomag szélessége	11,9 cm
1. csomag hossza	200 cm
1. csomag súlya	100 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	16
2. csomag magassága	6,2 cm
2. csomag szélessége	13,9 cm
2. csomag hossza	204 cm
2. csomag súlya	2,6 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	1024
3. csomag magassága	64,6 cm

3. csomag szélessége	205 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	114,4 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------