



Fő jellemzők

Termékválaszték	Ultra
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozásfedő elem homloklaphoz
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként	10 darabos készlet
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Kiegészítő jellemzők

Csatormázási méret	151 x 50 mm
Csővezeték anyag	Műanyag
Rögzítési mód	Furatokba csatlakoztatható
Anyag	PC/ABS
Hosszúság	30 mm
Magasság	155 mm
Szélesség	53 mm

Környezet

Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,250 cm
1. csomag szélessége	3,000 cm
1. csomag hossza	15,500 cm
1. csomag súlya	20,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,000 cm
2. csomag szélessége	10,500 cm
2. csomag hossza	13,500 cm
2. csomag súlya	259,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	360

3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	9,324 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------