



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék vagy alkatrész típusa	Mini csatorna
Készülék alkalmazás	Kábel elosztása
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként	8 m
Fő színárnyalat	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Műanyag
Rekeszfelosztás	1 rekesz
Csatormázási méret	30 x 30 mm
Rögzítési mód	Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm Tápkábel: rácsavarozás
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	30 mm
Szélesség	30 mm

Környezet

IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C
Terméktanúsítványok	low voltage directive 73/23/EEC
Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	3,0 cm
1. csomag hossza	200,0 cm
1. csomag súlya	499,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	88
2. csomag magassága	14,0 cm
2. csomag szélessége	34,5 cm
2. csomag hossza	200,0 cm
2. csomag súlya	21,963 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------