



#### Fő jellemzők

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Termékválaszték              | Ultra                     |
| Termék vagy alkatrész típusa | Belső sarok               |
| Készülék alkalmazás          | Kábel elosztása           |
| Színárnyalat                 | Fehér (RAL 9010)          |
| Mennyiség készletenként      | 20 darabos készlet        |
| Piaci szegmens               | Kiskereskedelmi Lakossági |

#### Kiegészítő jellemzők

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Csatormázási méret | 32 x 17 mm                 |
| Csővezeték anyag   | Műanyag                    |
| Beállítás          | Állítható                  |
| Rögzítési mód      | Furatokba csatlakoztatható |
| Anyag              | ABS hőre lágyuló burkolat  |
| Magasság           | 20 mm                      |
| Szélesség          | 55 mm                      |
| Mélység            | 55 mm                      |

#### Környezet

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Szabványok                                  | EN 50085-1: 2005:2005<br>EN 50085-2-1:2006/A2 |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -5...60 °C                                    |
| IP védettségi fok                           | IP40                                          |
| IK védettségi fok                           | IK07                                          |

#### Csomagolási egység

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE    |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1      |
| 1. csomag magassága                 | 5,5 cm |
| 1. csomag szélessége                | 2 cm   |
| 1. csomag hossza                    | 5,5 cm |
| 1. csomag súlya                     | 1 g    |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                                                            |
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                             |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                                                            |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes                                         | Igen                                                                                                                                                                                            |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                                                            |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  <a href="#">Igen</a>                                                                                          |
| Körkörösségi profil                                            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                                                           |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|