

Termékadatlap

Jellemzők

ETK41925

ULTRA Minicsatorna 40x25 mm, öntapadós



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék vagy alkatrész típusa	Mini csatorna
Készülék alkalmazás	Kábel elosztása
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként	300 darabos készlet
Piaci szegmens	Lakossági
Fő színárnyalat	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Műanyag
Rekeszfelosztás	1 rekesz
Csatormázási méret	40 x 25 mm
Rögzítési mód	Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm Tápkábel: rácsavarozás Kisfeszültségű kábel: szigetelőszalag
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	40 mm
Szélesség	25 mm

Környezet

IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C
Terméktanúsítványok	low voltage directive 73/23/EEC
Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,6 cm
1. csomag szélessége	4 cm
1. csomag hossza	200 cm
1. csomag súlya	550 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	60
2. csomag magassága	13,5 cm
2. csomag szélessége	28 cm
2. csomag hossza	204 cm
2. csomag súlya	17,4 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P2M

Egységek száma 3. csomagban	1200
3.csomag magassága	85 cm
3. csomag szélessége	200 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	366,25 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------