



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék vagy alkatrész típusa	Elosztó csatorna
Készülék alkalmazás	Kábel elosztása
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként	18 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Csatormázási méret	60 x 25 mm
Csővezeték anyag	Műanyag
Rekeszfelosztás	1 rekesz
Rögzítési mód	Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm Tápkábel: rácsavarozás
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	60 mm
Szélesség	25 mm

Környezet

IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C
Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,0 cm
1. csomag szélessége	6,0 cm
1. csomag hossza	200,0 cm
1. csomag súlya	519,5 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	36
2. csomag magassága	13,0 cm
2. csomag szélessége	25,5 cm
2. csomag hossza	200,0 cm
2. csomag súlya	18,742 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre