



Fő jellemzők

Termékválaszték	Ultra
Termék vagy alkatrész típusa	Szegélyléc
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként	150 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Műanyag
Rekeszfelosztás	3 rekesz
Csatormázási méret	70 x 20 mm
Rögzítési mód	Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm Rácsavarozás
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	70 mm
Szélesség	20 mm

Környezet

Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C
IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2 cm
1. csomag szélessége	7 cm
1. csomag hossza	200 cm
1. csomag súlya	690 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre