



Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Elosztó csatorna
Készülék alkalmazás	Kábel elosztása
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként	8 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Csatormázási méret	80 x 60 mm
Csővezeték anyag	Műanyag
Rekeszfelosztás	1 rekesz
Rögzítési mód	Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm Rácsavarozás
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	80 mm
Szélesség	60 mm

Környezet

IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C
Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,0 cm
1. csomag szélessége	8,0 cm
1. csomag hossza	200,0 cm
1. csomag súlya	950,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	16
2. csomag magassága	14,0 cm
2. csomag szélessége	22,0 cm
2. csomag hossza	204,0 cm
2. csomag súlya	15,64 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------