

# Termékadatlap

## Jellemzők

# GS2AP73

Fupact GS sorkapocs takaró 3x600...800A



### Fő jellemzők

|                                            |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                               | Thalassa                                                                                                                                                 |
| Készülék rövid neve                        | GS2AX                                                                                                                                                    |
| Termék vagy alkatrész típusa               | Csatlakozó fedél                                                                                                                                         |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Védelmi tartozék                                                                                                                                         |
| Termékcsalád kompatibilitása               | TeSys TeSys GV2 GS2T<br>TeSys TeSys GV2 GS2V<br>Fupact FuPacT GS GSB630<br>Fupact FuPacT GS GSB800<br>Fupact FuPacT GS GSD630<br>Fupact FuPacT GS GSD800 |
| Szabványok                                 | IEC<br>UL94 (anyag V0)<br>CSA 1010                                                                                                                       |
| Pólusok megnevezése                        | 3P                                                                                                                                                       |
| Switch rated current                       | 600 A<br>630 A<br>800 A                                                                                                                                  |

### Kiegészítő jellemzők

|            |         |
|------------|---------|
| Nettó súly | 0,50 kg |
|------------|---------|

### Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 19,500 cm |
| 1. csomag szélessége                 | 14,700 cm |
| 1. csomag hossza                     | 23,100 cm |
| 1. csomag súlya                      | 569,900 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P06       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 27        |
| 2. csomag magassága                  | 75,000 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 60,000 cm |
| 2. csomag hossza                     | 80,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 28,390 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| REACH rendelet                                                 | REACH Nyilatkozat              |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                           |
| EU RoHS irányelv                                               | Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes                                         | Igen                           |
| Higanymentes                                                   | Igen                           |
| Kínai RoHS rendelet                                            | Kínai RoHS Nyilatkozat         |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | Igen                           |

Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|