

GV2DM132B7

Komplett motorindító, 1-es típusú koordináció,
24...32A



Fő jellemzők

Termékválaszték	TeSys D mágneskapcsoló
Készülék rövid neve	GV2DP
Termék vagy alkatrész típusa	Motor indító
Motorindító típusa	Nem irányváltó
Koordináció típusa	1-es típus, koordináció
Pólusok megnevezése	3P
Felhasználási kategória	AC-3e
Motorteljesítmény kW	15 kW -400/415 V AC 50/60 Hz 15 kW -440 V AC 50/60 Hz 18,5 kW -500 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	24 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldóáram	416 A

Kiegészítő jellemzők

Készülék összetétele	1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P 1 rekesz a vágó/eltávolító szerszámhoz 1 3-pólusú védőrelé LC1D
Termikus védelem beállítási tartomány	24...32 A
Névleges megszakítóképeség	Iq 10 kA -400/415 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 Iq 6 kA -440 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 Iq 4 kA -500 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Nettó súly	0,651 kg
Magasság	186,8 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	105,9 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,7 cm
1. csomag szélessége	13,2 cm
1. csomag hossza	25,7 cm
1. csomag súlya	795,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	10,091 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------