


ISM10150

OPTILINE 45 kábelcsatorna fedéllel 75x55 mm, alumínium



Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel installációs rendszer	Csatornázás
Termék vagy alkatrész típusa	Telepítési csatorna
Színárnyalat	Semleges
Mennyiség készletenként	12 m
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Alumínium
Csatornázási méret	75 x 55 mm
Rekeszfelosztás	1 rekesz
Szerelési hely	Belső
Rögzítési mód	Csavarokkal
Előlap nyitó oldal	45 mm
Anyag	Alumínium anódos
Hosszúság	2000 mm
Magasság	75 mm
Szélesség	55 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2002-08
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP30

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	16,000 cm
1. csomag szélessége	22,000 cm
1. csomag hossza	204,000 cm
1. csomag súlya	2,829 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	55,000 cm
2. csomag szélessége	75,000 cm
2. csomag hossza	204,000 cm

2. csomag súlya	17,000 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	90
3. csomag magassága	105,000 cm
3. csomag szélessége	120,000 cm
3. csomag hossza	205,000 cm
3. csomag súlya	263,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------