

Termékadatlap

Jellemzők

ISM10156

OPTILINE 45 Takaróelem +2 toldó 75x55 mm,
alumínium



Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel installációs rendszer	Csatornázás
Product type	Csatlakozásfedő elem homloklaphoz
Colour	Fémes alumínium
Quantity package 1 / unit	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Alumínium
Csatormázási méret	75 x 55 mm
Rögzítési mód	Furatokba csatlakoztatható
Product material	PC/ABS festett
Hosszúság	100 mm
Magasság	80 mm
Szélesség	57 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-1: 2005:2013/A1 EN 50085-2-1:2006/A2 EN 50085-2-1:2011/A12 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP30
IK védettségi fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8 cm
1. csomag szélessége	5,7 cm
1. csomag hossza	2,4 cm
1. csomag súlya	41 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 2. csomagban	75
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	29,9 cm
2. csomag hossza	39,8 cm

2. csomag súlya	3,331 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	600
3. csomag magassága	45 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	38,648 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------