

Termékadatlap

Jellemzők

ISM10206P

OPTILINE 45 Takaróelem +2 toldó 95x55 mm,
műanyag, polárfehér



Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel installációs rendszer	Csatornázás
Product type	Csatlakozásfedő elem homloklaphoz
Colour	Polárfehér (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Műanyag
Csatormázási méret	95 x 55 mm
Rögzítési mód	Furatokba csatlakoztatható
Product material	PC/ABS
Hosszúság	100 mm
Magasság	100 mm
Szélesség	57 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-1: 2005:2013/A1 EN 50085-2-1:2006/A2 EN 50085-2-1:2011/A12
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettség fok	IP40
IK védettség fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	6,0 cm
1. csomag hossza	11,0 cm
1. csomag súlya	40,0 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	100
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	4,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre