



Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel installációs rendszer	Csatornázás
Product type	Ütköző
Colour	Fémes alumínium
Quantity package 1 / unit	2 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Alumínium
Csatormázási méret	165 x 55 mm
Rögzítési mód	Csavarral rögzített Furatokba csatlakoztatható
Product material	PC/ABS festett
Hosszúság	21 mm
Magasság	169 mm
Szélesség	56 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-1: 2005:2013/A1 EN 50085-2-1:2006/A2 EN 50085-2-1:2011/A12 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP30
IK védettségi fok	IK07

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	16,9 cm
1. csomag szélessége	5,6 cm
1. csomag hossza	2,1 cm
1. csomag súlya	50 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	17,5 cm
2. csomag szélessége	2,5 cm
2. csomag hossza	28,5 cm

2. csomag súlya	101 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 3. csomagban	150
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	29,9 cm
3. csomag hossza	39,8 cm
3. csomag súlya	12,75 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------