

Termékadatlap

Jellemzők

ISM11350

OPTILINE 70 kábelcsatorna fedéllel 120x55 mm, alumínium



Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 70
Kábel installációs rendszer	Csatornázás
Termék vagy alkatrész típusa	Telepítési csatorna
Színárnyalat	Semleges
Mennyiség készletenként	6 darab
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Alumínium
Csatormázási méret	120 x 55 mm
Rekeszfelosztás	1 rekesz
Szerelési hely	Belső
Rögzítési mód	Csavarokkal
Előlap nyitó oldal	70 mm
Anyag	Alumínium anódos
Hosszúság	2000 mm
Magasság	120 mm
Szélesség	55 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2002-08
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
IP védettség fok	IP40

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	2
1. csomag magassága	130 cm
1. csomag szélessége	225 cm
1. csomag hossza	2000 cm
1. csomag súlya	6724 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	13 cm
2. csomag szélessége	22,5 cm
2. csomag hossza	206 cm
2. csomag súlya	20,172 kg

3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	60
3.csomag magassága	53 cm
3. csomag szélessége	120 cm
3. csomag hossza	205 cm
3. csomag súlya	217,72 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------