

## ISM11400P

OPTILINE 70 kábelcsatorna fedéllel 155x55 mm, műanyag, polárfehér



### Fő jellemzők

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Termékválaszték              | OptiLine 70           |
| Kábel installációs rendszer  | Csatornázás           |
| Termék vagy alkatrész típusa | Telepítési csatorna   |
| Színárnyalat                 | Polárfehér (RAL 9003) |
| Mennyiség készletenként      | 8 darab               |

### Kiegészítő jellemzők

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Csővezeték anyag   | Műanyag                |
| Csatormázási méret | 155 x 55 mm            |
| Rekeszfelosztás    | 2 rekesz               |
| Rögzítési mód      | Csavarokkal            |
| Előlap nyitó oldal | 70 mm                  |
| Anyag              | PVC (polivinil-klorid) |
| Hosszúság          | 2000 mm                |
| Magasság           | 155 mm                 |
| Szélesség          | 55 mm                  |

### Környezet

|                                             |                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szabványok                                  | 73/23/EWG<br>99/5/EEC<br>EN 50085-1: 2005:2005<br>EN 50085-2-1:2002-08 |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...60 °C                                                            |
| IP védettségi fok                           | IP40                                                                   |
| IK védettségi fok                           | IK07                                                                   |

### Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban          | 2       |
| 1. csomag magassága                  | 5,5 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 15,5 cm |
| 1. csomag hossza                     | 200 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 3,33 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1     |
| Egységek száma 2. csomagban          | 8       |
| 2. csomag magassága                  | 12 cm   |
| 2. csomag szélessége                 | 25 cm   |
| 2. csomag hossza                     | 204 cm  |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 2. csomag súlya                      | 13,81 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | PAL      |
| Egységek száma 3. csomagban          | 144      |
| 3. csomag magassága                  | 59,6 cm  |
| 3. csomag szélessége                 | 120 cm   |
| 3. csomag hossza                     | 210 cm   |
| 3. csomag súlya                      | 269 kg   |

### Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                                                            |
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                             |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                                                            |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes                                         | Igen                                                                                                                                                                                            |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                                                            |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  <a href="#">Igen</a>                                                                                          |
| Környezetvédelmi közzététel                                    |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                                                  |
| Körkörösségi profil                                            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                                                           |