

ISM20811P

OPTILINE Mennyezeti keret, kétoldalas energiaszlophoz, polárfehér



Fő jellemzők

Kábel installációs rendszer	Pólus
Termék vagy alkatrész típusa	Mennyezeti/elosztó doboz

Kiegészítő jellemzők

Pólus típusa	Kétoldalas
Színárnyalat	Polárfehér (RAL 9003)
Mennyiség készletenként	1 darab
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Porfúvott Eloxált
Pólus rögzítési mód	Feszítve szerelt
Rögzítési mód	Rövid karmok
Anyag	PS (polisztirol)

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
IP védettség fok	IP40

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,5 cm
1. csomag szélessége	13,1 cm
1. csomag hossza	15,5 cm
1. csomag súlya	16,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 2. csomagban	1
2. csomag magassága	0,1 cm
2. csomag szélessége	17,5 cm
2. csomag hossza	29,1 cm
2. csomag súlya	14,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	100
3. csomag magassága	15,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm

3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	1,895 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre