

ISM20825

OPTILINE 45 rekeszprofil oszlopokhoz, fehér



Fő jellemzők

Kábel installációs rendszer	Oszlop Pólus
Termék vagy alkatrész típusa	Osztott hátsó tartó

Kiegészítő jellemzők

Pólus típusa	Egy oldalas Kétoldal
Oszlop típusa	Egy oldalas Kétoldal
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként	10 darabos készlet
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Porfúvott Eloxált
Pólus rögzítési mód	Szabadonálló Feszítve szerelt
Rögzítési mód	Furatokba csatlakoztatható
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Hosszúság	52 mm
Magasság	500 mm
Szélesség	30 mm
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP30

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,000 cm
1. csomag szélessége	5,100 cm
1. csomag hossza	49,800 cm
1. csomag súlya	75,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm

2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	1,927 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------